


## D 600-1750 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.




- Leistung 100.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516075592 / Materialnummer: 11034390 / Alte Materialnummer: 53601835D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	100,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	52,00
Gesamtanschluss in kW	4,82
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufröhre	•
Ölinhalt in l	55
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1414
Aussenmass, Breite in mm	2725
Aussenmass, Tiefe in mm	1945
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1514
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2825
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	1800
Bruttogewicht in kg	1830
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-1750 [G] LACO  
 Muldenmangel, Gas  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002516075592 / Materialnummer: 11034390 / Alte Materialnummer: 53601835D

<b>Ausstattung</b>	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fusschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•