


D 600-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



- Leistung 140.0 kg/h*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516076087 / Materialnummer: 11034750 / Alte Materialnummer: 53602505D

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe |
| Linie | Professional |
| Aussenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 600 |
| Arbeitsbreite in mm | 2500 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Walzenunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangeltuch | Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 140,0 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Drehwahlschalter |
| Touch-Display (Option) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 6,5 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 50,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 54,82 |
| Absicherung in A | 80 |
| Sonderspannung (Option) | • |
| Wärmeträger | |
| Öllumlaufpumpe | • |
| Ölinhalt in l | 95 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Höhe in mm | 1414 |
| Aussenmass, Breite in mm | 3475 |
| Aussenmass, Tiefe in mm | 1945 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1514 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 3575 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1640 |
| Nettogewicht in kg | 2400 |
| Bruttogewicht in kg | 2430 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |

D 600-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN: 4002516076087 / Materialnummer: 11034750 / Alte Materialnummer: 53602505D

Ausstattung

| | |
|--|---|
| Verlängerter Abnahmetisch (Option) | • |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste | • |
| Fussschaltung (Option) | • |
| Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option) | • |
| Flexible, lasergeschweisste Mulde | • |
| Airstream-Mulde (Option) | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|--------------------------|---|
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |

Normen, Prüf- und Kennzeichen

| | |
|----|---|
| CE | • |
|----|---|