


D 600-3000 [S] LACO
Muldenmangel, Dampf
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.




- Leistung 144.0 kg/h*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076155 / Materialnummer: 11034820 / Alte Materialnummer: 53603045D

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe |
| Linie | Professional |
| Aussenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 600 |
| Arbeitsbreite in mm | 3000 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Walzenunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangeltuch | Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 144,0 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Drehwahlschalter |
| Touch-Display (Option) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 6,5 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Dampf |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Gesamtanschluss in kW | 2,62 |
| Absicherung in A | 40 |
| Sonderspannung (Option) | • |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Höhe in mm | 1414 |
| Aussenmass, Breite in mm | 3975 |
| Aussenmass, Tiefe in mm | 1945 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1514 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 4075 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1640 |
| Nettogewicht in kg | 2600 |
| Bruttogewicht in kg | 2630 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Ausstattung | |
| Verlängerter Abnahmetisch (Option) | • |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste | • |
| Fusschaltung (Option) | • |

D 600-3000 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN: 4002516076155 / Materialnummer: 11034820 / Alte Materialnummer: 53603045D

| | |
|--|---|
| Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option) | • |
| Synchronisierte Einlaufgurte (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Abstreiferüberwachung (Option) | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option) | • |
| Flexible, lasergeschweisste Mulde | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |