


D 600-3300 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.




- Leistung 157.0 kg/h*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516075929 / Materialnummer: 11034830 / Alte Materialnummer: 53603345D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	3300
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	157,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Netzanschlussleitung	3N AC 400-440V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	2,62
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1414
Aussenmass, Breite in mm	4275
Aussenmass, Tiefe in mm	1945
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1514
Aussenmass, Bruttobreite in mm	4375
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	2900
Bruttogewicht in kg	2930
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fusschaltung (Option)	•

D 600-3300 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN: 4002516075929 / Materialnummer: 11034830 / Alte Materialnummer: 53603345D

Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•