


## D 800-2200 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 186.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516076209 / Materialnummer: 11035090 / Alte Materialnummer: 53802235D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	186,0
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	93,00
Gesamtanschluss in kW	6,32
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	55
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	1615
Aussenmass, Breite in mm	3440
Aussenmass, Tiefe in mm	2115
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1700
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3500
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	2600
Bruttogewicht in kg	2630
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-2200 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002516076209 / Materialnummer: 11035090 / Alte Materialnummer: 53802235D

<b>Ausstattung</b>	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fusschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•