


D 800-2200 [EL] LACO  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



- Leistung 186.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076384 / Materialnummer: 11035260 / Alte Materialnummer: 53802205D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	186,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	60,00
Gesamtanschluss in kW	66,32
Absicherung in A	100
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Öllumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	95
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1615
Aussenmass, Breite in mm	3440
Aussenmass, Tiefe in mm	2115
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1700
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3500
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	2600
Bruttogewicht in kg	2630
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-2200 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



EAN: 4002516076384 / Materialnummer: 11035260 / Alte Materialnummer: 53802205D

#### Ausstattung

Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

#### Anschlussmöglichkeiten

Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
----	---