


D 800-2000 [S] LACO  
Muldenmangel, Dampf  
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.




- Leistung 147.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076445 / Materialnummer: 11035360 / Alte Materialnummer: 53802045D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	147,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Netzanschlussleitung	3N AC 400-440V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1615
Aussenmass, Breite in mm	3240
Aussenmass, Tiefe in mm	2115
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1700
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	2200
Bruttogewicht in kg	2230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fusschaltung (Option)	•

D 800-2000 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002516076445 / Materialnummer: 11035360 / Alte Materialnummer: 53802045D

Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•