Miele

PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 64 I, Beladungsmenge 7.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*
- Getestet f
 ür die intensive Nutzung einmalige Miele Qualit
 ät
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

EAN: 4002516094029 / Materialnummer: 11049670 / Alte Materialnummer: 51507251D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in I	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
Anwendung	
<u> </u>	•
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Webburgebou und Webbbeime	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	·
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	
Geeignet für den Haushalt	
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	·
Geprüfte Hygiene	<u>•</u>
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in I/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I/kg	6,60
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in I	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei	45
Warmspülen in %	
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704

Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.



PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516094029 / Materialnummer: 11049670 / Alte Materialnummer: 51507251D

Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen	6
[Anzahl]	
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	714
Aussenmass. Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mi/h	1,00
Ausstattung	
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi-Stossdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
·	-



PWM 507 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516094029 / Materialnummer: 11049670 / Alte Materialnummer: 51507251D

EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge für das Programm "Eco 40-60" in kg	7,0
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Schleudereffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "Eco 40-60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "Eco 40–60" in I	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A bis D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	72
Programmlaufzeit im Programm "Eco 40-60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•