

## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 64 l, Beladungsmenge 7.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch\*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

\* Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516094036 / Materialnummer: 11049680 / Alte Materialnummer: 51507351D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704

## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516094036 / Materialnummer: 11049680 / Alte Materialnummer: 51507351D

Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufpumpe	DN 22
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	605
Aussenmass, Nettotiefe in mm	714
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	100,0
Bruttogewicht in kg	104
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi-Stossdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•

## PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516094036 / Materialnummer: 11049680 / Alte Materialnummer: 51507351D

EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge für das Programm "Eco 40–60" in kg	7,0
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Schleudereffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "Eco 40–60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "Eco 40–60" in l	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A bis D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) <sub>re1pW</sub>	72
Programmlaufzeit im Programm "Eco 40–60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•