

## PWM 500-09 CH [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 9.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 73 l, Beladungsmenge 9.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch\*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Blende zweisprachig mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

\* Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516098607 / Materialnummer: 11077930 / Alte Materialnummer: 51508112CH

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	73
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,10
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	55,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	52,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N- 400V 50HZ

## PWM 500-09 CH [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 9.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516098607 / Materialnummer: 11077930 / Alte Materialnummer: 51508112CH

Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	10
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufpumpe	DN 22
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	714
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	944
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	94,0
Bruttogewicht in kg	98
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi-Stossdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge für das Programm "Eco 40-60" in kg	9,0
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Schleudereffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "Eco 40-60" in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "Eco 40-60" in l	48
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A bis D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	69
Programmlaufzeit im Programm "Eco 40-60" in Min.	209
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•

PWM 500-09 CH [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 9.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516098607 / Materialnummer: 11077930 / Alte Materialnummer: 51508112CH

Optische Schnittstelle für Servicezugang

•

Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)

•

WiFiConn@ct

•

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

Spritzwasserschutz IPX4

•

WEEE

•