

PDR 900-08 HP CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Zukunftsfähig vernetzt per WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516124214 / Materialnummer: 11083080 / Alte Materialnummer: 52908111CH

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance Plus
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	2,80
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	79
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in Min.	79
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in Min.	67
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Netzanschlussleitung	220-240V~ 50HZ
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	777
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	71,0
Bruttogewicht in kg	77
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa

PDR 900-08 HP CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



EAN: 4002516124214 / Materialnummer: 11083080 / Alte Materialnummer: 52908111CH

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresenergieverbrauch in kWh	236
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	67
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	103
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	8,0
Enthält fluoridierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,61
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	1430
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	872,00
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•