

PTD 701
Tank-Spülmaschine
nur 46 cm breit - der Gläser Spezialist.



- Sparsam und Effizient – nur 1.80 l Wasserverbrauch* pro Spülgang
- Maximale Reinigungsleistung**: 1535 Gläser/h
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Einfache und flexible Bedienung – Full-Touch-Display
- Unterbaubar – Perfekt für den Einsatz im Thekenbereich

* Der angegebene Wert bezieht sich auf das ECO Programm. Der Wasserverbrauch ist abhängig vom gewählten Programm.

** Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516104155 / Materialnummer: 11096810 / Alte Materialnummer: 61070101D

Bauform und Ausführung

Bauform	Stand-Spülmaschine, unterbaubar
Schmale Bauform von nur 46 cm	•
Linie	Professional
Modell	BrilliantCompact
Spülsystem	Tank Frontlader
Anzahl Spülebenen	1
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Kunststoff
Tankvolumen in l	9,5

Anwendung

Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Sportverein	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	200
Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.	47
Maximale Nachspültemperatur in °C	90
Reinigungsleistung Gläser/h	1535
Reinigungsleistung Körbe/h	77
Lebensdauer in Spülzyklen	250000

Steuerung

Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Full-Touch-Display
Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft	•
Spülprogramme [Anzahl]	3
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Veränderbare Spültemperatur	•
Veränderbare Spülzeit	•
Programmablaufanzeige, farbig	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung Tank in kW	1,80
Heizleistung Boiler in kW	4,90
Gesamtanschluss in kW	7,90
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,50

Mögliche Spannungsvariante 1

Netzanschlussleitung	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	5,00

PTD 701
 Tank-Spülmaschine
 nur 46 cm breit - der Gläserpezialist.



EAN: 4002516104155 / Materialnummer: 11096810 / Alte Materialnummer: 61070101D

Absicherung in A	20
Mögliche Spannungsvariante 2	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante 3	
Netzanschlussleitung	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante 4	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	2,60
Absicherung in A	13
Mögliche Spannungsvariante 5	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	3,20
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 6	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	4,20
Absicherung in A	20
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Maximale Temperatur des Zulaufwassers in °C	60
Maximaler Leitwert des Zulaufwassers in µs/cm	1200
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-6,00
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	60
Druckerhöhungspumpe	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	0,53
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	1,80
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	725
Maximale Höhenverstellung in mm	35,00
Aussenmass, Breite in mm	460
Aussenmass, Tiefe in mm	617
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	775
Aussenmass, Bruttobreite in mm	650
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	667
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	309
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	402
Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm	459
Einschubhöhe über Fussboden in mm	328

PTD 701

Tank-Spülmaschine

nur 46 cm breit - der Gläser Spezialist.



EAN: 4002516104155 / Materialnummer: 11096810 / Alte Materialnummer: 61070101D

Nettogewicht [kg]	59
Bruttogewicht in kg	68
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	680
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programme	
Programm für leichte Verschmutzungen	•
Programm für normale Verschmutzungen	•
Programm für starke Verschmutzungen	•
Zusätzliche Programmoptionen	•
Spülgutspezifisch	•
Selbstreinigung	•
Entkalken	•
Korbgestaltung	
Ohne Korbausstattung	•
Ausstattung	
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Hocheffektives Filtersystem	•
Sprüharmkontrolle aller Arme	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•
Hygienischer Tankspülraum	•
Rotierendes Spülsystem (oben + unten)	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Sauglanzen für externe Medienkanister [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX3	•
DIN EN 17735	•
SEV	•
UKCA	•