

PTD 703

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - für den universellen Einsatz.



- Max. Reinigungsleistung*: 1170 Teller/h
- Einfache und flexible Bedienung – Full-Touch-Display
- Sparsam und Effizient – nur 2.00 l Wasserverbrauch** pro Spülgang
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Unterbaubar – perfekte Integration in eine Arbeitszeile

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Der angegebene Wert bezieht sich auf das ECO Programm. Der Wasserverbrauch ist abhängig vom gewählten Programm.

EAN: 4002516104285 / Materialnummer: 11097680 / Alte Materialnummer: 61070301D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, unterbaubar
Linie	Professional
Spülsystem	Tank Frontlader
Anzahl Spülebenen	1
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Kunststoff
Tankvolumen in l	15,3
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umlutpumpe, Qmax in l/Min.	200
Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.	55
Maximale Nachspültemperatur in °C	90
Reinigungsleistung Teller/h	1170
Reinigungsleistung Körbe/h	66
Lebensdauer in Spülzyklen	250000
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Full-Touch-Display
Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft	•
Programme [Anzahl]	4
Programmablaufanzeige, farbig	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Heizleistung Tank in kW	1,80
Heizleistung Boiler in kW	4,90
Gesamtanschluss in kW	7,90
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	20

PTD 703

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - für den universellen Einsatz.



EAN: 4002516104285 / Materialnummer: 11097680 / Alte Materialnummer: 61070301D

Mögliche Spannungsvariante 2	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante 3	
Netzanschlussleitung	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante 4	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	2,60
Absicherung in A	13
Mögliche Spannungsvariante 5	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	3,20
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 6	
Netzanschlussleitung	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	4,20
Absicherung in A	20
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-6,00
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	60
Maximale Wasserhärte in mmol/l	0,53
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	2,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	820
Aussenmass, Breite in mm	600
Aussenmass, Tiefe in mm	617
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	870
Aussenmass, Bruttobreite in mm	650
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	667
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	404
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm	568
Einschubhöhe über Fussboden in mm	328
Nettogewicht [kg]	69
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	790
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programme	
Programm für leichte Verschmutzungen	•
Programm für normale Verschmutzungen	•
Programm für starke Verschmutzungen	•

PTD 703

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - für den universellen Einsatz.



EAN: 4002516104285 / Materialnummer: 11097680 / Alte Materialnummer: 61070301D

Zusätzliche Programmoptionen	•
Spülgutspezifisch	•
Selbstreinigung	•
Entkalken	•
Korbgestaltung	
Ohne Korbausstattung	•
Ausstattung	
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Edelstahl-Rückwand der Spritzwasserschutzklasse IPX5 (Option)	•
Sprüharmkontrolle aller Arme	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Veränderbare Spültemperatur	•
Veränderbare Spülzeit	•
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•
Hygienischer Tankspülraum	•
Innovative Sprüharme	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX3	•
DIN EN 17735	•