


EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14 cm Höhe
zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.



- Länger haltbar – Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln
- Intensive Geschmackserlebnisse – Marinieren von Lebensmitteln
- Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-vide-Garen
- Einfachste Handhabung – Touch-Bedienung und Vollauszug
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open

EAN: 4002516175711 / Materialnummer: 11098860 / Alte Materialnummer: 30701011CH

Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Farbe	Brillantweiss
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Betriebsarten	
Vakuumieren	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschliessen	•
Verschliessen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Edelstahl-Vakuumierkammer in l	8,0
Minimale Beutelgrösse in mm	250
Maximale Beutelgrösse in mm	350
Push2open-Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienblende mit Sensortasten	•
Bedienblende mit Symbolbeschriftung	•
Vakuumierstufe min. in Stufen	1
Vakuumierstufe max. in Stufen	3
Anzeige Vakuumierstufe über LED	•
Vakuumierstufe min. für externe Behälter in Stufen	1
Vakuumierstufe max. für externe Behälter in Stufen	3
Anzeige Vakuumierstufe für externe Behälter über LED	•
Schweissdauer in Stufen	1 - 3
Anzeige Schweissdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m ³ /h	4
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienblende	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweissbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	141
Gerätetiefe in mm	570

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14 cm Höhe
zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.



EAN: 4002516175711 / Materialnummer: 11098860 / Alte Materialnummer: 30701011CH

Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschluss in kW	0,32
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel	•
Anzahl Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Anzahl Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50

