

ESW 7010

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14 cm Höhe



EAN: 4002516150220 / Materialnummer: 11101740 / Alte Materialnummer: 30701020CH

<b>Bauform und Design</b>	
Gourmet-Wärmeschublade	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Betriebsarten</b>	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Push2open-Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienblende mit Sensortasten	•
Bedienblende mit Symbolbeschriftung	•
Stopp-Programmierung	•
Timerfunktion	•
Sabbat-Programm	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Flächenbündige Bedienblende	•
<b>Sicherheit</b>	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Zubehörschublade</b>	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
<b>Technische Daten</b>	
Temperaturen min. in °C	40
Temperaturen max. in °C	85
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	141
Gerätetiefe in mm	570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschluss in kW	0,70
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10

ESW 7010

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14 cm Höhe






EAN: 4002516150220 / Materialnummer: 11101740 / Alte Materialnummer: 30701020CH


Phasenanzahl	1
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Antirutschauflage	1

## ESW 7010

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14 cm Höhe






ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze




ESW7x10, EVS7010 Skizze



ESW7x10, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich



ESW7010, ESW7110, EVS7010 - Skizze