

H 2265-1-60 BP Active

Backofen

mit Timer, XL-Garraum und Pyrolyse-Selbstreinigung zum günstigen Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkreger – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf fünf Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen – CleanSteel

EAN: 4002516190530 / Materialnummer: 11110890 / Alte Materialnummer: 22226595CH

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Versenkbare Regler	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Eco-Heissluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595

H 2265-1-60 BP Active

Backofen

mit Timer, XL-Garraum und Pyrolyse-Selbstreinigung zum günstigen Einstiegspreis.




EAN: 4002516190530 / Materialnummer: 11110890 / Alte Materialnummer: 22226595CH

Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Temperaturen in °C	30–280
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschluss in kW	3,60
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	2
Absicherung in A	10
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1


H 2265-1-60 BP Active Backofen

mit Timer, XL-Garraum und Pyrolyse-Selbstreinigung zum günstigen Einstiegspreis.




H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze – CH

1) In diesem Bereich kein Anschluss, 2) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 2265-1-60 BP Active

Backofen

mit Timer, XL-Garraum und Pyrolyse-Selbstreinigung zum günstigen Einstiegspreis.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²