

H 7460-55 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516192558 / Materialnummer: 11119010 / Alte Materialnummer: 22746048CH

- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

| <b>Bauform</b>                                       |                      |
|--|----------------------|
| Gerätefarbe  | Edelstahl/CleanSteel |
| <b>Bauform und Design</b>                            |                      |
| Einbau-Backofen                                      | •                    |
| PureLine   | •                    |
| <b>Genussvorteile</b>                                |                      |
| TasteControl   | •                    |
| Schnellaufheizen                                     | •                    |
| Vorheizen  | •                    |
| Warmhalten   | •                    |
| Crisp function                                       | •                    |
| <b>Betriebsarten</b>                                 |                      |
| Auftauen   | •                    |
| Automatikprogramme                                   | •                    |
| Länderspezifische Automatikprogramme                 | •                    |
| Bratautomatik  | •                    |
| Eco-Heissluft  | •                    |
| Grillbetriebsarten                                   | •                    |
| Grill  | •                    |
| Heissluft Plus                                       | •                    |
| Intensivbacken                                       | •                    |
| Klimagaren   | •                    |
| Klimagaren mit Heissluft Plus                        | •                    |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze                      | •                    |
| Klimagaren mit Intensivbacken                        | •                    |
| Klimagaren mit Bratautomatik                         | •                    |
| Ober-/Unterhitze                                     | •                    |
| Unterhitze   | •                    |
| Umluftgrill  | •                    |
| <b>Bedienkomfort</b>                                 |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                            | •                    |
| Display  | DirectSensor         |
| SoftOpen   | •                    |
| SoftClose  | •                    |
| MultiLingua  | •                    |
| Zeitlich programmierbare Dampfstösse                 | •                    |
| Tageszeitanzeige                                     | •                    |
| Uhrzeitsynchronisation                               | •                    |
| Anzeige Datum  | •                    |
| Kurzzeitwecker                                       | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang                         | •                    |
| Programmierung Garzeitende                           | •                    |
| Programmierung Garzeit                               | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                                | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                               | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur           | •                    |
| Vorschlagstemperatur                                 | •                    |
| Eigene Programme                                     | •                    |
| Individuelle Einstellungen                           | •                    |
| Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HM 01) | •                    |

H 7460-55 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516192558 / Materialnummer: 11119010 / Alte Materialnummer: 22746048CH

| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>            |                         |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)            | A+                      |
| Automatische Restwärmenutzung                  | •                       |
| <b>Pflegekomfort</b>                           |                         |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche                | •                       |
| Pyrolytische Selbstreinigung                   | •                       |
| Katalysator                                    | •                       |
| Grillheizkörper abklappbar                     | •                       |
| CleanGlass-Tür                                 | •                       |
| <b>Sicherheit</b>                              |                         |
| Gerätekühlsystem mit Kühler Front              | •                       |
| Sicherheitsausschaltung                        | •                       |
| Inbetriebnahmesperre                           | •                       |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb             | •                       |
| Tastensperre                                   | •                       |
| <b>Technische Daten</b>                        |                         |
| Garraumvolumen in l                            | 76                      |
| Anzahl der Einschubebenen                      | 5                       |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1            | 5                       |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2            | 5                       |
| Kennzeichnung der Einschubebenen               | •                       |
| Garraumbeleuchtung                             | 1 LED-Spot              |
| Temperaturen in °C                             | 30–300                  |
| Temperaturen min. in °C                        | 30                      |
| Temperaturen max. in °C                        | 300                     |
| Nischenmasse (B x H x T) in mm                 | 550-554 x 762-765 x 580 |
| Nischenbreite min. in mm                       | 550                     |
| Nischenbreite max. in mm                       | 554                     |
| Nischenhöhe min. in mm                         | 762                     |
| Nischenhöhe max. in mm                         | 765                     |
| Nischentiefe in mm                             | 580                     |
| Gerätebreite in mm                             | 548                     |
| Gerätehöhe in mm                               | 758                     |
| Gerätetiefe in mm                              | 569                     |
| Gewicht in kg                                  | 57,4                    |
| Gesamtanschluss in kW                          | 3,60                    |
| Spannung in V                                  | 400                     |
| Frequenz in Hz                                 | 50                      |
| Absicherung in A                               | 10                      |
| Phasenanzahl                                   | 2                       |
| Leuchtmittel tauschen                          | Kundendienst            |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                  |                         |
| Backblech mit PerfectClean                     | 1                       |
| Universalblech mit PerfectClean                | 1                       |
| Back- und Bratrost PyroFit                     | 1                       |
| Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar) | 1                       |
| Entkalkungstabletten                           | 2                       |

H 7460-55 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516192558 / Materialnummer: 11119010 / Alte Materialnummer: 22746048CH

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,