

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN: 4002516192565 / Materialnummer: 11119020 / Alte Materialnummer: 22766048CH

Bauform	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heissluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516192565 / Materialnummer: 11119020 / Alte Materialnummer: 22766048CH

Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HM 01)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30-300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenmasse (B x H x T) in mm	550-554 x 762-765 x 580
Nischenbreite min. in mm	550
Nischenbreite max. in mm	554
Nischenhöhe min. in mm	762
Nischenhöhe max. in mm	765
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	548
Gerätehöhe in mm	758
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	57,4
Gesamtanschluss in kW	3,70
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516192565 / Materialnummer: 11119020 / Alte Materialnummer: 22766048CH

Phasenanzahl	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,