

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN: 4002516172505 / Materialnummer: 11119040 / Alte Materialnummer: 22766039CH

| | |
|---|-------------|
| Bauform | |
| Gerätefarbe | Graphitgrau |
| Bauform und Design | |
| Einbau-Backofen | • |
| VitroLine | • |
| Genussvorteile | |
| TasteControl | • |
| Schnell aufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Speisethermometer | mit Kabel |
| Warmhalten | • |
| Crisp function | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Bratautomatik | • |
| Eco-Heissluft | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heissluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Klimagaren | • |
| Klimagaren mit Heissluft Plus | • |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Klimagaren mit Intensivbacken | • |
| Klimagaren mit Bratautomatik | • |
| Niedertemperaturgaren | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch S |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Zeitlich programmierbare Dampfstösse | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Uhrzeitsynchronisation | • |
| Anzeige Datum | • |

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516172505 / Materialnummer: 11119040 / Alte Materialnummer: 22766039CH

| | |
|--|-------------------------|
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeit | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Sabbat-Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HM 01) | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+ |
| Automatische Restwärmenutzung | • |
| Pflegekomfort | |
| Pyrolytische Selbstreinigung | • |
| Katalysator | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 76 |
| Anzahl der Einschubebenen | 5 |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 | 5 |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 | 5 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturen in °C | 30-300 |
| Temperaturen min. in °C | 30 |
| Temperaturen max. in °C | 300 |
| Nischenmasse (B x H x T) in mm | 550-554 x 762-765 x 580 |
| Nischenbreite min. in mm | 550 |
| Nischenbreite max. in mm | 554 |
| Nischenhöhe min. in mm | 762 |
| Nischenhöhe max. in mm | 765 |
| Nischentiefe in mm | 580 |
| Gerätebreite in mm | 548 |
| Gerätehöhe in mm | 758 |
| Gerätetiefe in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 57,4 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,70 |
| Spannung in V | 400 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 2 |

H 7660-55 BP

Backofen

im gut kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516172505 / Materialnummer: 11119040 / Alte Materialnummer: 22766039CH

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean

1

Universalblech mit PerfectClean

1

Back- und Bratrost PyroFit

1

FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)

1

Kabelgebundenes Speisethermometer

1

Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)

1

Entkalkungstabletten

2

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,