

## KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster


EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Beheizungsart</b>                                   |                       |
| Beheizungsart  | Induktion             |
| <b>Bauform</b>   |                       |
| Kombiniert mit Herd                                    | •                     |
| <b>Design</b>  |                       |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                         | •                     |
| Farbe der Glaskeramik                                  | Schwarz               |
| Umlaufender Edelstahlrahmen                            | •                     |
| Aufliegender Einbau                                    | •                     |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                            |                       |
| Anzahl der Kochzonen                                   | 4                     |
| Anzahl der Kochbereiche                                | 2                     |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                          | 4                     |
| <b>PowerFlex-Kochzonen</b>                             |                       |
| Anzahl   | 4                     |
| Durchmesser in mm                                      | Ø 150 – 230           |
| Leistung in W  | 2100                  |
| Booster in W   | 3000                  |
| TwinBooster in W                                       | 3650                  |
| <b>1. Kochzone/Kochbereich</b>                         |                       |
| Position   | links mittig          |
| Art  | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm   | 230x390               |
| Max. Booster-Leistung in W                             | 4800                  |
| Max. Leistung in W                                     | 3400                  |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                         | 7300                  |
| <b>2. Kochzone/Kochbereich</b>                         |                       |
| Position   | rechts                |
| Art  | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm   | 230x390               |
| Max. Booster-Leistung in W                             | 4800                  |
| Max. Leistung in W                                     | 3400                  |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                         | 7300                  |
| <b>Bedienkomfort</b>                                   |                       |
| Topf- und Topfgrössenerkennung                         | •                     |
| Anzeigefarbe   | Gelb                  |
| Ankochautomatik  | •                     |
| Warmhalten   | •                     |
| Bedienung über Regler                                  | •                     |
| <b>Pflegekomfort</b>                                   |                       |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                       | •                     |
| <b>Sicherheit</b>                                      |                       |
| Sicherheitsausschaltung                                | •                     |
| Inbetriebnahmesperre                                   | •                     |
| <b>Technische Daten</b>                                |                       |
| Abmessungen (B x T) in mm                              | 626 x 51 x 526        |
| Abmessungen in mm (Breite)                             | 626                   |
| Abmessungen in mm (Höhe)                               | 51                    |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                              | 526                   |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560                   |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke




EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

|   |      |
|---|------|
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490  |
| Gewicht in kg   | 11   |
| Gesamtanschluss in kW                                 | 7,30 |
| Spannung in V   | 230  |
| Frequenz in Hz  | 50   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |      |
| Anschlusskabel  | Nein |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe