

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation: jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmässigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef-Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70 % bei exzellenter Qualität

EAN: 4002516232728 / Materialnummer: 11133870 / Alte Materialnummer: 20786015CH

Bauform und Design	
Dialoggarer	•
Hinterleuchtetes M Chef-Logo	•
Genussvorteile	
M Chef-Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
M Chef + Heissluft Plus	•
M Chef + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken	•
M Chef + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik	•
M Chef + Grill gross	•
M Chef + Umluftgrill	•
Schonendstes Auftauen	•
M Chef-Menü	•
Bratautomatik	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN: 4002516232728 / Materialnummer: 11133870 / Alte Materialnummer: 20786015CH

Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlag Gourmet Units	•
Vorschlagstemperatur	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Automatische Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	50
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Temperaturen in °C	30-300
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	60,8
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	2
Absicherung in A	10
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
Entkalkungstabletten	2

DO 7860  
Dialoggarer  
- Designerküche wird Sterneküche.




EAN: 4002516232728 / Materialnummer: 11133870 / Alte Materialnummer: 20786015CH

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


DO 7860  
Dialoggarer  
- Designerküche wird Sterneküche.




DO7860, Skizze  
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, Skizze  
1) Netzanschlussleitung, L = 1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm