

KM 7414 FX GLAS

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke.



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 752 mm Breite für flächenbündigen Einbau in Glasarbeitsplatte
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002516147688 / Materialnummer: 11153130 / Alte Materialnummer: 26741480CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 160-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•

KM 7414 FX GLAS

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke.




EAN: 4002516147688 / Materialnummer: 11153130 / Alte Materialnummer: 26741480CH

Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Gesamtanschluss in kW	7,30
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7414 FX GLAS

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke.



KM 7414 FX – Glasarbeitsplatte (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, 3 Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4)
Holzeisten 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)