

KM 7684 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

im Panorama-Design und mit zwei PowerFlex-Kochbereichen für besonderen Komfort.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen
- In 916 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148104 / Materialnummer: 11153330 / Alte Materialnummer: 26768470CH

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•

KM 7684 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

im Panorama-Design und mit zwei PowerFlex-Kochbereichen für besonderen Komfort.




EAN: 4002516148104 / Materialnummer: 11153330 / Alte Materialnummer: 26768470CH

<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	916
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	408
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	896
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	388
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	896
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	388
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	920
Gesamtanschluss in kW	7,30
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	412
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

## KM 7684 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

im Panorama-Design und mit zwei PowerFlex-Kochbereichen für besonderen Komfort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)



KM7684FL, KM7684-1FL, aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm