

KM 7617 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 752 mm Breite und Vollflächeninduktion für grosse Flexibilität.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Pfannenerkennung – für bis zu 4 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Grosses Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516147374 / Materialnummer: 11153560 / Alte Materialnummer: 26761760CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Grösse in mm	570x380
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. Leistung in W	2600
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•

KM 7617 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 752 mm Breite und Vollflächeninduktion für grosse Flexibilität.




EAN: 4002516147374 / Materialnummer: 11153560 / Alte Materialnummer: 26761760CH

Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 752 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Gesamtanschluss in kW	7,30
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7617 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 752 mm Breite und Vollflächeninduktion für grosse Flexibilität.



KM 7617 FX – flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3)
Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm
(kein mitgeliefertes Zubehör)