

CVA 7440  
Einbau-Kaffeefullautomat



EAN: 4002516141334 / Materialnummer: 11166200 / Alte Materialnummer: 29744010CH

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farbe	Brillantweiß
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Geniesserprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	4,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-Milchgefäß	•
ComfortDoor	•
Versteckter Türgriff	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600
Entnehmbare Bohnenbehälter	•
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restehälter in Stück	17
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•

CVA 7440  
Einbau-Kaffeevollautomat



EAN: 4002516141334 / Materialnummer: 11166200 / Alte Materialnummer: 29744010CH

Individuelle Einstellungen	•
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè americano einfach	•
Caffè americano doppelt	•
Long black einfach	•
Long black doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Warmwasser doppelt	•
Heisswasser einfach	•
Heisswasser doppelt	•
Schwarzer Tee einfach	•
Schwarzer Tee doppelt	•
Kräutertee einfach	•
Kräutertee doppelt	•
Früchtetee einfach	•
Früchtetee doppelt	•
Grüner Tee einfach	•
Grüner Tee doppelt	•
Weisser Tee einfach	•
Weisser Tee doppelt	•
Japan Tee einfach	•
Japan Tee doppelt	•
Chai Latte einfach	•
Chai Latte doppelt	•

CVA 7440  
Einbau-Kaffeevollautomat

EAN: 4002516141334 / Materialnummer: 11166200 / Alte Materialnummer: 29744010CH

Kaffeekanne	•
Teekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,6
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Minimale Nischenbreite in mm	560
Maximale Nischenbreite in mm	568
Minimale Nischenhöhe in mm	450
Maximale Nischenhöhe in mm	452
Nischentiefe in mm	500
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	475
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Reiniger für Milchleitungen	•

## CVA 7440 Einbau-Kaffeevollautomat




EAN: 4002516141334 / Materialnummer: 11166200 / Alte Materialnummer: 29744010CH

### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## CVA 7440 Einbau-Kaffeevollautomat



CVA7000 (Seitenansicht)



CVA7000 (Draufsicht)



CVA7000 (Einbauskizze)