

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation: jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmässigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef-Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70 % bei exzellenter Qualität

EAN: 4002516246947 / Materialnummer: 11281360 / Alte Materialnummer: 20786046CH

Bauform und Design	
Dialoggarer	•
PureLine	•
Hinterleuchtetes M Chef-Logo	•
Genussvorteile	
M Chef-Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
M Chef + Heissluft Plus	•
M Chef + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken	•
M Chef + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik	•
M Chef + Grill gross	•
M Chef + Umluftgrill	•
Schonendstes Auftauen	•
M Chef-Menü	•
Bratautomatik	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN: 4002516246947 / Materialnummer: 11281360 / Alte Materialnummer: 20786046CH

Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlag Gourmet Units	•
Vorschlagstemperatur	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	50
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Temperaturen in °C	30–300
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	60,8
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Netzanschlussleitung	•
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1

DO 7860
Dialoggarer
- Designerküche wird Sterneküche.



EAN: 4002516246947 / Materialnummer: 11281360 / Alte Materialnummer: 20786046CH

Back- und Bratrost PyroFit	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,