


ESW 7030

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische



EAN: 4002516223665 / Materialnummer: 11286100 / Alte Materialnummer: 30703010CH

Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Farbe	Brillantweiss
Betriebsarten	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Push2open-Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienblende mit Sensortasten	•
Bedienblende mit Symbolbeschriftung	•
Stopp-Programmierung	•
Timerfunktion	•
Sabbat-Programm	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienblende	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
Zubehörschublade	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen
Technische Daten	
Temperaturen min. in °C	40
Temperaturen max. in °C	85
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	317
Gerätetiefe in mm	570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230
Gesamtanschluss in kW	0,70
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

ESW 7030

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische




EAN: 4002516223665 / Materialnummer: 11286100 / Alte Materialnummer: 30703010CH



Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	1

ESW 7030



Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische




ESW7030, Skizze




ESW7030, Skizze



ESW7030 Skizze



1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich



ESW7030, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl