

ESW 7030

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische



EAN: 4002516225041 / Materialnummer: 11286110 / Alte Materialnummer: 30703020CH

<b>Bauform und Design</b>	
Gourmet-Wärmeschublade	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Betriebsarten</b>	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Push2open-Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienblende mit Sensortasten	•
Bedienblende mit Symbolbeschriftung	•
Stopp-Programmierung	•
Timerfunktion	•
Sabbat-Programm	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Flächenbündige Bedienblende	•
<b>Sicherheit</b>	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Zubehörschublade</b>	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen
<b>Technische Daten</b>	
Temperaturen min. in °C	40
Temperaturen max. in °C	85
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	317
Gerätetiefe in mm	570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230
Gesamtanschluss in kW	0,70
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10

ESW 7030

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische




EAN: 4002516225041 / Materialnummer: 11286110 / Alte Materialnummer: 30703020CH



Phasenanzahl	1
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Antirutschauflage	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	1

## ESW 7030



Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 32 cm Höhe für die 90 cm hohe Nische




ESW7030, Skizze




ESW7030, Skizze



ESW7030 Skizze



1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich



ESW7030, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl