


CS 7641 FL
SmartLine-Modul
mit induktionsbeheizter Wokmulde.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Aussergewöhnlich – mit eingelassener Wokmulde
- Leistungsstark – Boosterfunktion

EAN: 4002516370376 / Materialnummer: 11323140 / Alte Materialnummer: 27764150CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
SmartLine	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Gewölbte Wokmulde aus Glas	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	Wok-Mulde
Grösse in mm	Ø 300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2500
6. Kochzone/Kochbereich	
Wokmulde	Wokmulde
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	134 x 378 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	134
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	358/382 x 500/524
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	129


CS 7641 FL
SmartLine-Modul
mit induktionsbeheizter Wokmulde.



EAN: 4002516370376 / Materialnummer: 11323140 / Alte Materialnummer: 27764150CH


Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Gewicht in kg	5
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Gesamtanschluss in kW	3,00
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Beschichtete Wokpfanne	•

CS 7641 FL
SmartLine-Modul
mit induktionsbeheizter Wokmulde.




CS7641FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)




CS7641FL, aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm



CS 7000 FL, flächenbündig, Holz (Skizze)

*7+0,5 = CS7641 (Wok)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7641 (Wok)