

## DU 900 RV

Trocknungsaggregat, mit Lüftungsschlitzen, Elektro  
für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Aussentrocknung des Spülguts.

EAN: 4002516265139 / Materialnummer: 11324820 / Alte Materialnummer: 69250006D



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über den Raum.
- Inklusive zwei HEPA-Filter H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m<sup>3</sup>/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1'000 Stunden

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	840
Aussenmass, Nettobreite in mm	845
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1045
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	990
Aussenmass, Bruttobreite in mm	845
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	116,00
Bruttogewicht in kg	133,00