

WWG 300-60 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Dank unserer Schontrummel bleibt die Wäsche im einwandfreien Zustand
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe#
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

EAN: 4002516258322 / Materialnummer: 11357830 / Alte Materialnummer: 11WG3601CH

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauarten	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendenfarbe	Lotosweiss
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrummel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Multilingua	•
AutoClean-Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20 °C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•

WWG 300-60 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



EAN: 4002516258322 / Materialnummer: 11357830 / Alte Materialnummer: 11WG3601CH

ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40–60	•
Extras Waschen	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Qualität	
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	93
Gesamtanschluss in kW	4,40
Spannung in V	230, 400
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0

WWG 300-60 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



EAN: 4002516258322 / Materialnummer: 11357830 / Alte Materialnummer: 11WG3601CH

Mitgeliefertes Zubehör

3 Caps

•

Gutschein für Miele Waschmittel

•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG 300-60 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm