

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasch-Trocken-Säule

zum Waschen und Trocknen auf kleinstem Raum, Ausführung mit Laugenpumpe.



- Trommelvolumen 80 l oder 180 l, Beladungsmenge 2 x 9.0 kg
- Grosse Programmvierfalt – Anwendungsspezifische Programme
- Einfache Handhabung – mittige Steuerungseinheit
- Hoher Wäschedurchsatz – sehr kurze Programmlaufzeiten
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel

EAN: 4002516264422 / Materialnummer: 11393010 / Alte Materialnummer:

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, Säule
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Beladungsmenge Waschmaschine in kg	9,0
Beladungsmenge Trockner in kg	9,0
Füllverhältnis Waschmaschine	1:9
Füllverhältnis Trockner	1:20
Trommelvolumen Waschmaschine in l	80
Trommelvolumen Trockner in l	180
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung Waschmaschine [Ø] in mm	370
Türöffnung Trockner [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	Waschen rechts/Trocknen links
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter in der Waschmaschine	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch in l/kg	8,00
Spezifischer Energiebrauch Waschmaschine in kWh/kg	0,05
Spezifischer Energiebrauch Trockner in kWh/kg	0,95
Maximale Verdampfungsleistung Trockner in l/Std.	8,10
Programmlaufzeit Waschmaschine in Min.	53
Programmlaufzeit Trockner in Min.	41
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl Waschmaschine in U/Min.	1300
g-Faktor Waschmaschine	520

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasch-Trocken-Säule

zum Waschen und Trocknen auf kleinstem Raum, Ausführung mit Laugenpumpe.



EAN: 4002516264422 / Materialnummer: 11393010 / Alte Materialnummer:

Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic L Vario
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung Trockner	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung Waschmaschine	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart Waschmaschine	Elektro
Beheizungsart Trockner	Elektro
Netzanschlussleitung Waschmaschine	3N AC 400V 50Hz
Heizleistung Waschmaschine in kW	7,95
Gesamtanschluss Waschmaschine in kW	8,20
Absicherung Waschmaschine in A	16,0
Netzanschlussleitung Trockner	3N AC 400V 50Hz
Heizleistung Trockner in kW	7,94
Gesamtanschluss Trockner in kW	8,50
Absicherung Trockner in A	16,0
Mögliche Spannungsvarianten	
Netzanschlussleitung Waschmaschine	3N AC 400V 50Hz
Heizleistung Waschmaschine in kW	7,94
Gesamtanschluss Waschmaschine in kW	8,50
Absicherung Waschmaschine in A	16,0
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasch-Trocken-Säule

zum Waschen und Trocknen auf kleinstem Raum, Ausführung mit Laugenpumpe.