

## PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	20,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	124,0

- Trommelvolumen 180 l, Beladungsmenge 20.0 kg
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

## PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	234,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,80
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	4,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	55
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	118,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	229,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,20
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	44
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	116,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	35
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	114,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
g-Faktor	462
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro

PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.

EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	19,00
Absicherung in A	35
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	19,00
Absicherung in A	35
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1450
Aussenmass, Nettobreite in mm	924
Aussenmass, Nettotiefe in mm	935
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1585
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Bruttogewicht in kg	409
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	5755
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder-in-Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	92

PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	15
Einsatzhelme [Anzahl]	5
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	456
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	106
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	117
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	200
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	130
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•