

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Massgedecke in nur 28 min\*
- 13 % geringerer Energieverbrauch\*\*
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

\*\* Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516366195 / Materialnummer: 11605000 / Alte Materialnummer: 61010100EP1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, Frontlader
Linie	ProfilLine
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Brilliantweiß
Deckel	Kunststoff
Seitenwände	Brilliantweiß
Blendenfarbe	CleanSteel
Anwendung	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Massgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwähler
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366195 / Materialnummer: 11605000 / Alte Materialnummer: 61010100EP1

Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	845
Aussenmass mit Deckel, Höhe in mm	845
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	960
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fussboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	60
Bruttogewicht in kg	67
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	0,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung ExtraComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusatztrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366195 / Materialnummer: 11605000 / Alte Materialnummer: 61010100EP1

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des Eco-Programms in Massgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	C
Luftschallemission in dB(A) <sub>re1pW</sub>	46
Programmlaufzeit des Eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•