


PFD 101 i
Integrierte Spülmaschine
für grosse Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Massgedecke in nur 28 min¹
- 13 % geringerer Energieverbrauch²
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse


¹ Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

² Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Integrierte Spülmaschine
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frishwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	CleanSteel
Minimales Frontplattengewicht in kg	4,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	11,0
Anwendung	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umfutpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Massgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwähler
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-10,00


PFD 101 i
Integrierte Spülmaschine
für grosse Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	805
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	960
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fussboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	42
Bruttogewicht in kg	49
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	0,0
Programme	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung ExtraComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Ausstattung	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusatztrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•

PFD 101 i
Integrierte Spülmaschine
für grosse Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge des Eco-Programms in Massgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	C
Luftschallemission in dB(A) _{re1pW}	46
Programmlaufzeit des Eco-Programms in Min.	250
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•