


## PFD 101 U

### Unterbau-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366614 / Materialnummer: 11605030 / Alte Materialnummer: 61010102EP1

- Spülleistung: 13 Massgedecke in nur 28 min<sup>1</sup>
- 13 % geringerer Energieverbrauch<sup>2</sup>
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

<sup>1</sup> Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.


<sup>2</sup> Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	ProfilLine
Spülsystem	Frishwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Brilliantweiß
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	CleanSteel
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Massgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwähler
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22

## PFD 101 U

### Unterbau-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.




EAN: 4002516366614 / Materialnummer: 11605030 / Alte Materialnummer: 61010102EP1

Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	805
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	960
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fussboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	44
Bruttogewicht in kg	51
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	0,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung ExtraComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusattrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoClose	•

PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine

für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366614 / Materialnummer: 11605030 / Alte Materialnummer: 61010102EP1

EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des Eco-Programms in Massgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	C
Luftschallemission in dB(A) <sub>re1pW</sub>	46
Programmlaufzeit des Eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•