


PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 16 Massgedecke in nur 17 min^{*}
- 13 % geringerer Energieverbrauch^{**}
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

^{*} Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.


^{**} Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516366638 / Materialnummer: 11605050 / Alte Materialnummer: 61010304EP1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Integrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfilLine
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	CleanSteel
Minimales Frontplattengewicht in kg	4,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	11,0
Anwendung	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Massgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwähler
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16

PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366638 / Materialnummer: 11605050 / Alte Materialnummer: 61010304EP1

Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	845
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	960
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fussboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	52
Bruttogewicht in kg	59
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0
Programme	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Patenterte 3D-MultiFlex-Schublade	•
Ausstattung	
Profi-Elektroanschluss	•

PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade für grosse Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366638 / Materialnummer: 11605050 / Alte Materialnummer: 61010304EP1

Trocknung	Zusattrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge des Eco-Programms in Massgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	45
Programmlaufzeit des Eco-Programms in Min.	250
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•