

PRI 421 [G LAM IB]  
Muldenmangel, Gas  
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



- Leistung 78.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367581 / Materialnummer: 11606050 / Alte Materialnummer: 53421112EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontseitige Wäscheingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	78,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	1110
Aussenmass, Breite in mm	2759
Aussenmass, Tiefe in mm	1441
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1388
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2866
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	477
Bruttogewicht in kg	556
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4679
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	15,10
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Abnahmetisch EasyFold	•

PRI 421 [G LAM IB]  
 Muldenmangel, Gas  
 mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



EAN: 4002516367581 / Materialnummer: 11606050 / Alte Materialnummer: 53421112EU

Abnahmetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•