


PRI 318 [EL LAM]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



- Leistung 87.0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367864 / Materialnummer: 11607810 / Alte Materialnummer: 53318102EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35


Masse und Gewicht

Aussenmass, Höhe in mm	1110
Aussenmass, Breite in mm	2469
Aussenmass, Tiefe in mm	1377
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1388
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2576
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	344
Bruttogewicht in kg	421
Maximale Bodenbelastung in N	3275

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	10,80

PRI 318 [EL LAM]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



EAN: 4002516367864 / Materialnummer: 11607810 / Alte Materialnummer: 53318102EU

Ausstattung	
Patentierter Abnahmetisch EasyFold	•
Abnahmetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Anschlussmöglichkeiten	
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•