

PRI 318 [G LAM IB]  
Muldenmangel, Gas  
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



- Leistung 59.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516368557 / Materialnummer: 11607900 / Alte Materialnummer: 53318112EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	59,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	22,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1110
Aussenmass, Breite in mm	2469
Aussenmass, Tiefe in mm	1377
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1388
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2576
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	424
Bruttogewicht in kg	501
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4160
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	11,50
Ausstattung	
Patentierter Abnahmetisch EasyFold	•

PRI 318 [G LAM IB]  
 Muldenmangel, Gas  
 mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



EAN: 4002516368557 / Materialnummer: 11607900 / Alte Materialnummer: 53318112EU

Abnahmetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•