

CM 6160 MilkPerfection
Stand-Kaffeefullautomat
mit WiFiConn@ct und vielfältigen Kaffeespezialitäten für noch mehr Freiheit.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – WiFiConn@ct

EAN: 4002516376453 / Materialnummer: 11636350 / Alte Materialnummer: 29616020CH

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Geniesserprofile programmierbar	4
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Multilingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•

CM 6160 MilkPerfection
Stand-Kaffeefullautomat
mit WiFiConn@ct und vielfältigen Kaffeespezialitäten für noch mehr Freiheit.



EAN: 4002516376453 / Materialnummer: 11636350 / Alte Materialnummer: 29616020CH

Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Heisswasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Weisser Tee einfach	•
Japan Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,1
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,5
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Technische Daten	
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	14,0
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
Gerätebreite in mm	251
Gerätehöhe in mm	359
Gerätetiefe in mm	427
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Pumpendruck in bar	15
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4

CM 6160 MilkPerfection
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit WiFiConn@ct und vielfältigen Kaffeespezialitäten für noch mehr Freiheit.



EAN: 4002516376453 / Materialnummer: 11636350 / Alte Materialnummer: 29616020CH

Mitgeliefertes Zubehör

Edelstahl-Milchlanze

•

Entkalkungstabletten

•

Reinigungstabletten

•

Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite

•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands,
 norsk, polski, português,
 русский, română,
 slovenčina, slovenščina,
 srpski, suomi, svenska,
 türkçe, українська, čeština,
 ελληνικά,