

CM 6560 MilkPerfection  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit WiFiConn@ct, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – WiFiConn@ct

EAN: 4002516376491 / Materialnummer: 11636420 / Alte Materialnummer: 29656013CH

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz PearlFinish
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Geniesserprofile programmierbar	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•

CM 6560 MilkPerfection  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit WiFiConn@ct, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN: 4002516376491 / Materialnummer: 11636420 / Alte Materialnummer: 29656013CH

Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Heisswasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Weisser Tee einfach	•
Japan Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,1
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,5
<b>Pflegekomfort</b>	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
<b>Technische Daten</b>	
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	14,0
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
Gerätebreite in mm	251
Gerätehöhe in mm	359
Gerätetiefe in mm	427
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

