

## APWM 900

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



- Für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien
- Volumen ca. 70 Liter, Aufstellhöhe von 0 bis 250 mm einstellbar
- Zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- ø Anschlussstutzen 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 / Alte Materialnummer: 59510045D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

## APWM 900

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



EAN: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 / Alte Materialnummer: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Produktkategorie</b>	
Flusenfilterung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	543
Aussenmass, Nettobreite in mm	310
Aussenmass, Nettotiefe in mm	648
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	585
Aussenmass, Bruttobreite in mm	330
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	700
Nettogewicht [kg]	14,50
Bruttogewicht in kg	15,50