

K 7343 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED-Beleuchtung.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

EAN: 4002516378464 / Materialnummer: 11641120 / Alte Materialnummer: 36734300EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose nachrüstbar	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	Kunststoff
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	113,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1218

K 7343 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516378464 / Materialnummer: 11641120 / Alte Materialnummer: 36734300EU1


Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	41,7
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	190
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	0
Gesamtnutzzinhalt in l	189
Geräuschklasse (A bis D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

#### Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

K 7343 D  
 Einbau-Kühlschrank  
 mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED-Beleuchtung.



K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D,  
 Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2.  
 Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3.  
 Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5.  
 Kein Anschluss in diesem Bereich

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D,  
 Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer  
 Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei  
 einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber  
 einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D,  
 Seitenansicht (Skizze)