

KFN 7785 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

mit dem individuellen Komfort dank FlexiLight 2.0, DynaCool, NoFrost und Mylce.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Fertige Eiswürfel durch den Mylce mit Wassertank
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool

EAN: 4002516379188 / Materialnummer: 11642230 / Alte Materialnummer: 38778500EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung IceMaker	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Eiswürfelbereiter mit Wassertank (Mylce)	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	1
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
davon auf Auszügen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	182,50
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,50

KFN 7785 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

mit dem individuellen Komfort dank FlexiLight 2.0, DynaCool, NoFrost und Mylce.



EAN: 4002516379188 / Materialnummer: 11642230 / Alte Materialnummer: 38778500EU1

Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	71,4
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	184
4-Sterne-Gefrierzone in l	71
Gesamtnutzzinhalt in l	255
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24 h	6,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

