

## PDR 300-08 HP CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese  
zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



- Trommelvolumen 130.00 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner\*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Blende zweisprachig mit Drehwahlschalter – M Select

\* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516391135 / Materialnummer: 11643620 / Alte Materialnummer: 52307111CH

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Evolution
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	2,80
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocknen Restfeuchte 48 % in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocknen Restfeuchte 40 % in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	79
Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocknen Restfeuchte 48 % in Min.	79
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocknen Restfeuchte 40 % in Min.	67
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Netzanschlussleitung	220-240V~ 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	777
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	68,5

## PDR 300-08 HP CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese  
zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



EAN: 4002516391135 / Materialnummer: 11643620 / Alte Materialnummer: 52307111CH

Bruttogewicht in kg	74
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	920
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,60
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
Funktion Schonen plus	•
Kondenswasserableitung	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresenergieverbrauch in kWh	236
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	67
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	103
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	8,0
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,61
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO <sub>2</sub> e	1430
Treibhauspotential Gerät in kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•