

PWM 300-08 CH [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe mit einer kürzesten Laufzeit von 59 min für eine hohe Mangleleistung.



- Trommelvolumen 64 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*

* Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516391142 / Materialnummer: 11646370 / Alte Materialnummer: 51307112CH

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Evolution
Front	Lotosweiss
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	10
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

PWM 300-08 CH [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe mit einer kürzesten Laufzeit von 59 min für eine hohe Mangleleistung.



EAN: 4002516391142 / Materialnummer: 11646370 / Alte Materialnummer: 51307112CH

Ablaufpumpe	DN 22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	714
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	944
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi-Stossdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
EcoSpeed	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge für das Programm "Eco 40-60" in kg	8,0
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Schleudereffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "Eco 40-60" in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "Eco 40-60" in l	41
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A bis D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	72
Programmlaufzeit im Programm "Eco 40-60" in Min.	209
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•