

PW 6241 [D ind.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 240 l, Beladungsmenge 24.0 kg
- Grosse Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %, g-Faktor 541

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516398295 / Materialnummer: 11703480 / Alte Materialnummer: 51624144ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PW 6241 [D ind.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516398295 / Materialnummer: 11703480 / Alte Materialnummer: 51624144ZER

Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50-60HZ
Heizleistung Dampf in kW	50,00
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Dampfanschluss	
Dampfanschluss	2 x 1/2"
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1643
Aussenmass, Nettobreite in mm	1089
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1250
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1700
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1336
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	642,0
Bruttogewicht in kg	693
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	8873
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,70
Ausstattung	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•

PW 6241 [D ind.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516398295 / Materialnummer: 11703480 / Alte Materialnummer: 51624144ZER

Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	141
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	4
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•