

PDR 518 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 325.00 l, Beladungsmenge 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516408680 / Materialnummer: 11717860 / Alte Materialnummer: 52518006EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,20
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	24
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	18,60
Absicherung in A	35
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1400
Aussenmass, Nettobreite in mm	906

PDR 518 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516408680 / Materialnummer: 11717860 / Alte Materialnummer: 52518006EU

Aussenmass, Nettotiefe in mm	1035
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1526
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	173,5
Bruttogewicht in kg	187
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1967
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•