

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l, Beladungsmenge 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409120 / Materialnummer: 11718220 / Alte Materialnummer: 52922017EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	22,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	15,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,61
Programmlaufzeit in Min.	29
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Netzanschlussleitung	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Dampf in kW	28,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409120 / Materialnummer: 11718220 / Alte Materialnummer: 52922017EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1400
Aussenmass, Nettobreite in mm	906
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1162
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1526
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Bruttogewicht in kg	246
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2600
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	94
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409120 / Materialnummer: 11718220 / Alte Materialnummer: 52922017EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

